FABORY

Zeskanttapbout UNC ASME ≈B18.2.1 Roestvaststaal (RVS) A2 5/8X1.1/2

Artikelnummer	51016.158.038
Merk	-
UBB	952351016649
UNSPSC	31161620
EAN	8715492258038
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	5/8 Inch
Lengte	1.1/2 Inch
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Unified National Coarse
Gangen per Inch	11

Standaarden

BS	≈1768
ASME	≈B18.2.1

Technische specificatie

A	0.9375
F	9.9

Technische tekening

