
FABORY



Zeskantflensbout, voldraad DIN ≈6921 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M6X45

Artikelnummer	51018.060.045
Merk	-
UBB	500635893992
UNSPSC	31161620
EAN	8715494551915
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	45 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	≈6921
ASME	≈B18.2.3.4M
ISO	≈4162
EN	≈1665

Technische specificatie

d-D	M6
dc(max.)	14.2
k (max.)	6.6
L (mm)	45
P	1
s	10

Technische tekening

