FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M5X40

Artikelnummer	51020.050.040
Merk	-
UBB	500571255156
UNSPSC	31161605
EAN	8715494118101
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	40 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	≈E25-125
NEN	≈1241
ASME	≈B18.3.1M
BS	≈4168-1
DIN	≈912
ISO	≈4762

Technische specificatie

d-D	M5
dk(max.)	8.5
k (max.)	5
L (mm)	40
P	0.8
s	4

Technische tekening

