FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M5X50

Artikelnummer	51020.050.050
Merk	-
UBB	500571255313
UNSPSC	31161605
EAN	8715494118125
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	50 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	≈1241
ASME	≈B18.3.1M
NF	≈E25-125
DIN	≈912
ISO	≈4762
BS	≈4168-1

Technische specificatie

d-D	M5
dk(max.)	8.5
k (max.)	5
L (mm)	50
P	0.8
s	4

Technische tekening

