FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M6X35

Artikelnummer	51020.060.035
Merk	-
UBB	500571255495
UNSPSC	31161605
EAN	8715494118132
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	35 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

BS	≈4168-1
ISO	≈4762
DIN	≈912
NF	≈E25-125
ASME	≈B18.3.1M
NEN	≈1241

Technische specificatie

d-D	M6
dk(max.)	10
k (max.)	6
L (mm)	35
P	1
s	5

Technische tekening

