FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M6X70

Artikelnummer	51020.060.070
Merk	-
UBB	500571255800
UNSPSC	31161605
EAN	8715494118170
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	70 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	≈912
BS	≈4168-1
ISO	≈4762
ASME	≈B18.3.1M
NF	≈E25-125
NEN	≈1241

Technische specificatie

d-D	M6
dk(max.)	10
k (max.)	6
L (mm)	70
P	1
s	5

Technische tekening

