FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M6X80

Artikelnummer	51020.060.080
Merk	-
UBB	500571255982
UNSPSC	31161605
EAN	8715494118187
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	80 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	≈1241
BS	≈4168-1
NF	≈E25-125
DIN	≈912
ISO	≈4762
ASME	≈B18.3.1M

Technische specificatie

d-D	M6
dk(max.)	10
k (max.)	6
L (mm)	80
P	1
s	5

Technische tekening

