
FABORY



Laagbolkopschroef met T-ster ISO ≈7380-1 Roestvaststaal (RVS) A2 M6X6

Artikelnummer	51029.060.006
Merk	-
UBB	500635832107
UNSPSC	31161518
EAN	8715494552516
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	6 mm
Aandraaivoorziening	T-ster
Kopsoort	Laagbolkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven.Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8

Standaarden

ISO	≈7380-1
NF	≈E25-126
BS	≈4168-6
ASME	≈B18.3.4M

	en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9.Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2.De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.

Technische specificatie

d-D	M6
dk(max.)	10.5
k (max.)	3.3
L (mm)	6
P	1
Sleutel	30

Technische tekening

