FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant UNC 1960 serie ASME B18.3 Roestvaststaal (RVS) ASTM F837 304 CW / CW1 1/4X1/4

Artikelnummer	51056.063.006
Merk	-
UBB	954351357288
UNSPSC	31161605
EAN	8715493244146
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	1/4 Inch
Lengte	1/4 Inch
Klasse	CW / CW1
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	ASTM F837 304
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Unified National Coarse

Standaarden

ASME	B18.3

Technische specificatie

A	0.375
H	0.25
J	0.1875
LT(min.)	1
Gangen per Inch	20

Technische tekening

