FABORY



Zeskantmoer DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M52

Artikelnummer	51080.520.001
Merk	-
UBB	500571275113
UNSPSC	31161727
EAN	8715494463683
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M52
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-401
NEN	1560
DIN	934

Technische specificatie

d-D	M52
m	42
P	5
s	80

Technische tekening

