FABORY



Vierkantmoer DIN 557 Roestvaststaal (RVS) A2 M12

Artikelnummer	51088.120.001
Merk	-
UBB	500512295600
UNSPSC	31161730
EAN	8715494274814
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Aandraaivoorziening	Vierkant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-404
DIN	557

Technische specificatie

d-D	M12
m (h15)	10
P	1.75
s	19

Technische tekening

