FABORY



Lage zeskantmoer linkse schroefdraad DIN 439 2 Roestvaststaal (RVS) A2 035 linkse draad M8 (LH)

Artikelnummer	51093.080.001
Merk	-
UBB	951355073903
UNSPSC	31161727
EAN	8715492268334
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Klasse	035
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Links (LH)
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	linkse draad

Standaarden

ASME	B18.2.4.5M
NF	E25-405-1
NEN	2334-B
ISO	4035
DIN	439-2

Technische specificatie

d-D	M8
m	4
P	1.25
s	13

Technische tekening

