FABORY



# Lage zeskantmoer linkse schroefdraad DIN 439 2 Roestvaststaal (RVS) A2 035 linkse draad M10 (LH)

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 51093.100.001 |
| Merk | - |
| UBB | 951355074083 |
| UNSPSC | 31161727 |
| EAN | 8715492268341 |
| PKG. van 100 | Alleen volledige verpakkingen |

## Technische parameters

| | |
|---|---|
| Diameter | M10 |
| Klasse | 035 |
| Aandraaivoorziening | Zeskant |
| Materiaalsoort | Roestvaststaal |
| Materiaalsoort Technisch | A2 |
| Draadrichting | Links (LH) |
| Draadsoort | Metrische schroefdraad |
| Info | linkse draad |

## Standaarden

| | |
|---|---|
| DIN | 439-2 |
| ISO | 4035 |
| ASME | B18.2.4.5M |
| NF | E25-405-1 |
| NEN | 2334-B |

## Technische specificatie

| | |
|---|---|
| d-D | M10 |
| m | 5 |
| P | 1.5 |
| s | 17 |

## Technische tekening

