FABORY

Zeskantmoer DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 grootverpakking M24

Artikelnummer	51100.240.001
Merk	-
UBB	950355222007
UNSPSC	31161727
EAN	8715492268587
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.grootverpakking

Standaarden

NEN	1560
NF	E25-401
DIN	934

Technische specificatie

d-D	M24
m	19
P	3
s	36

Technische tekening

