
FABORY



Cilinderschroef met T-ster ISO 14580 Roestvaststaal (RVS) A2 50 M4X10

Artikelnummer	51122.040.010
Merk	-
UBB	500571832905
UNSPSC	31161501
EAN	8715494113106
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	10 mm
Klasse	50
Aandraaivoorziening	T-ster
Kopsoort	Lage cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	14580

Technische specificatie

b (min.)	38
d-D	M4
dk(max.)	7
k (max.)	3.1
L (mm)	10
P	0.7
Sleutel	20

Technische tekening

