
FABORY



Cilinderschroef met T-ster ISO 14580 Roestvaststaal (RVS) A2 50 M6X20

Artikelnummer	51122.060.020
Merk	-
UBB	500571834562
UNSPSC	31161501
EAN	8715494113267
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	20 mm
Klasse	50
Aandraaivoorziening	T-ster
Kopsoort	Lage cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	14580

Technische specificatie

b (min.)	38
d-D	M6
dk(max.)	10
k (max.)	4.4
L (mm)	20
P	1
Sleutel	30

Technische tekening

