FABORY

Zeskantmoer MF DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M30X2,00

Artikelnummer	51160.300.200
Merk	-
UBB	500512296939
UNSPSC	31161727
EAN	8715494274944
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	934
NF	E25-401
NEN	1560

Technische specificatie

d-D	M30
m	24
P	2
s	46

Technische tekening

