FABORY



Bolverzonken schroef met zaaggleuf DIN 964 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M3X5

Artikelnummer	51210.030.005
Merk	-
UBB	950353536481
UNSPSC	31161504
EAN	8715492274656
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	5 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Bolverzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	≈2371
ISO	≈2010
DIN	964
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-124
BS	≈4183

Technische specificatie

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk(max.)	5.6
f ≈	0.75
Voldraad als L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	5
n	0.8
P	0.5
t (min.)	1.2

Technische tekening

