FABORY



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M3X5

Artikelnummer	51230.030.005
Merk	-
UBB	500571473296
UNSPSC	31161518
EAN	8715494113854
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	5 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

ASME	B18.3.6M
BS	4168-4
NEN	2344
NF	E27-182
ISO	4028
DIN	915

Technische specificatie

d-D	M3
dp(max.)	2
L (mm)	5
P	0.5
s	1.5
t (min.)	1.2

Technische tekening



z lang (min.)	1.5
z lang als L ≥	6
z kort (min.)	0.75

FABORY