FABORY



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M4X10

Artikelnummer	51230.040.010
Merk	-
UBB	952351510245
UNSPSC	31161518
EAN	8715492276155
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	10 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

ASME	B18.3.6M
NEN	2344
BS	4168-4
NF	E27-182
ISO	4028
DIN	915

Technische specificatie

d-D	M4
dp(max.)	2.5
L (mm)	10
P	0.7
s	2
t (min.)	1.5

Technische tekening



z lang (min.)	2
z lang als L ≥	8
z kort (min.)	1

FABORY