FABORY



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M6X60

Artikelnummer	51230.060.060
Merk	-
UBB	500571475432
UNSPSC	31161518
EAN	8715494114073
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	60 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

DIN	915
BS	4168-4
NF	E27-182
ISO	4028
ASME	B18.3.6M
NEN	2344

Technische specificatie

d-D	M6
dp(max.)	4
L (mm)	60
P	1
s	3
t (min.)	2

Technische tekening



z lang (min.)	3
z lang als L ≥	10
z kort (min.)	1.5

FABORY