FABORY



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M8X10

Artikelnummer	51230.080.010
Merk	-
UBB	952351071339
UNSPSC	31161518
EAN	8715492276308
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	10 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

ISO	4028
DIN	915
NF	E27-182
NEN	2344
ASME	B18.3.6M
BS	4168-4

Technische specificatie

d-D	M8
dp(max.)	5.5
L (mm)	10
P	1.25
s	4
t (min.)	3

Technische tekening



z lang (min.)	4
z lang als L ≥	12
z kort (min.)	2

FABORY