FABORY



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M10X12

Artikelnummer	51230.100.012
Merk	-
UBB	952351071412
UNSPSC	31161518
EAN	8715492276377
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	12 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

NEN	2344
DIN	915
ISO	4028
NF	E27-182
ASME	B18.3.6M
BS	4168-4

Technische specificatie

d-D	M10
dp(max.)	7
L (mm)	12
P	1.5
s	5
t (min.)	4

Technische tekening



z lang (min.)	5
z lang als L ≥	16
z kort (min.)	2.5

FABORY