FABORY



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M12X25

Artikelnummer	51230.120.025
Merk	-
UBB	500571476752
UNSPSC	31161518
EAN	8715494114202
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	25 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

BS	4168-4
DIN	915
NF	E27-182
ASME	B18.3.6M
ISO	4028
NEN	2344

Technische specificatie

d-D	M12
dp(max.)	8.5
L (mm)	25
P	1.75
s	6
t (min.)	4.8

Technische tekening



z lang (min.)	6
z lang als L ≥	20
z kort (min.)	3

FABORY