FABORY



Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A2 M2,5X10

Artikelnummer	51240.025.010
Merk	-
UBB	500571323707
UNSPSC	31161518
EAN	8715494139656
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M2.5
Lengte	10 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Vlak
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

NF	E27-180
ISO	4026
ASME	B18.3.6M
BS	4168-2
NEN	2341
DIN	913

Technische specificatie

d-D	M2.5
dp(max.)	1.5
L (mm)	10
P	0.45
s	1.3

Technische tekening



t (min.) 1.2

FABORY