FABORY



Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A2 M4X12

Artikelnummer	51240.040.012
Merk	-
UBB	952351513470
UNSPSC	31161518
EAN	8715492276674
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	12 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Vlak
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

BS	4168-2
ASME	B18.3.6M
NF	E27-180
DIN	913
ISO	4026
NEN	2341

Technische specificatie

d-D	M4
dp(max.)	2.5
L (mm)	12
P	0.7
s	2

Technische tekening



t (min.) 1.5

FABORY