FABORY



Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A2 M6X20

Artikelnummer	51240.060.020
Merk	-
UBB	952351514619
UNSPSC	31161518
EAN	8715492276841
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	20 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Vlak
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

NF	E27-180
DIN	913
NEN	2341
ASME	B18.3.6M
BS	4168-2
ISO	4026

Technische specificatie

d-D	M6
dp(max.)	4
L (mm)	20
P	1
s	3

Technische tekening



t (min.) 2

FABORY