FABORY



Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Roestvaststaal (RVS) A2 M6X60

Artikelnummer	51250.060.060
Merk	-
UBB	500571403400
UNSPSC	31161518
EAN	8715494144605
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	60 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Kegeldoorn
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.

Standaarden

NF	E27-181
DIN	914
NEN	2342
ASME	B18.3.6M
ISO	4027
BS	4168-3

Technische specificatie

d-D	M6
dt (max.)	1.5
L (mm)	60
P	1
s	3
t (min.)	2

Technische tekening

