FABORY



Tapeind inschroeflengte ≈ 1d DIN 938 Roestvaststaal (RVS) A2 M20X65

Artikelnummer	51280.200.065
Merk	-
UBB	500633202410
UNSPSC	31161610
EAN	8715494614474
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	65 mm
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	ATTENTIE: bij het bestellen van tapeinden vlgs DIN dient de diameter d x de werkende lengte L te worden opgegeven bijv. een tapeind M10 x 70 - DIN 938, waarbij dan de werkende lengte L = 70 mm en de inschroeflengte b1 = 10 mm. De totale lengte is dus 70 + 10 = 80 mm. De draadlengte aan de moerzijde b2 = 26 mm.De schroefdraad van het inschroefeinde is met tolerantie

Standaarden

NF	E25-135
DIN	938

	Sk6, vlgs DIN 13-51, vervaardigd, d.w.z. ”zwaar gaand”, voorkomt meedraaien van het tapeind bij demontage.De tapeinden vlgs DIN 938 met een inschroeflengte ≈ 1d worden o.a. toegepast in staal.

Technische specificatie

b	46
bm≈1d	20
b2=L-(x1+3) t/m L≤	55
d-D	M20
L (mm)	65
P	2.5
x	6.3

Technische tekening

