FABORY



Stelschroef met tap DIN 417 Roestvaststaal (RVS) A1 M6X12

Artikelnummer	51290.060.012
Merk	-
UBB	500512299255
UNSPSC	31161505
EAN	8715494275170
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	12 mm
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Lange tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	417

Technische specificatie

d-D	M6
dp(max.)	4
L (mm)	12
n	1
P	1
z (min.)	3

Technische tekening

