FABORY



Stelschroef met tap DIN 417 Roestvaststaal (RVS) A1 M8X20

Artikelnummer	51290.080.020
Merk	-
UBB	500512299826
UNSPSC	31161505
EAN	8715494275231
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	20 mm
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Lange tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	417

Technische specificatie

d-D	M8
dp(max.)	5.5
L (mm)	20
n	1.2
P	1.25
z (min.)	4

Technische tekening

