FABORY



Stelschroef met tap DIN 417 Roestvaststaal (RVS) A1 M10X16

Artikelnummer	51290.100.016
Merk	-
UBB	500512300228
UNSPSC	31161505
EAN	8715494275279
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	16 mm
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Lange tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	417

Technische specificatie

d-D	M10
dp(max.)	7
L (mm)	16
n	1.6
P	1.5
z (min.)	5

Technische tekening

