FABORY



Stelschroef met zaaggleuf en kegelpunt DIN 553 Roestvaststaal (RVS) A1/A2 M6X10

Artikelnummer	51293.060.010
Merk	-
UBB	951351826650
UNSPSC	31161505
EAN	8715492280879
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	10 mm
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A1/A2
Draadrichting	Rechts
Point	Kegeldoorn
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kan i.p.v. A1 ook A2 geleverd worden.

Standaarden

DIN	553
BS	4219
NF	E25-161
ISO	7434
NEN	1488

Technische specificatie

d-D	M6
dt (max.)	1.5
L (mm)	10
n	1
P	1

Technische tekening

