FABORY



Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965 A-H Roestvaststaal (RVS) A2 M2,5X20

Artikelnummer	51300.025.020
Merk	-
UBB	950353276260
UNSPSC	31161504
EAN	8715492281159
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M2.5
Lengte	20 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Phillips
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	≈E25-119-1
ISO	≈7046-1
DIN	965

Technische specificatie

d-D	M2.5
Thread length (min.)	18
dk(max.)	4.7
Voldraad als L ≤	20
k (max.)	1.5
L (mm)	20
No. kruisgleuf	1
P	0.45

Technische tekening

