FABORY



Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965 A-H Roestvaststaal (RVS) A2 M6X40

Artikelnummer	51300.060.040
Merk	-
UBB	950353279074
UNSPSC	31161504
EAN	8715492281654
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	40 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Phillips
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈7046-1
NF	≈E25-119-1
DIN	965

Technische specificatie

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk(max.)	11
Voldraad als L ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	40
No. kruisgleuf	3
P	1

Technische tekening

