FABORY



Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965 A-H Roestvaststaal (RVS) A2 M6X45

Artikelnummer	51300.060.045
Merk	-
UBB	950353552132
UNSPSC	31161504
EAN	8715492281661
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	45 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Phillips
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	965
ISO	≈7046-1
NF	≈E25-119-1

Technische specificatie

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk(max.)	11
Voldraad als L ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	45
No. kruisgleuf	3
P	1

Technische tekening

