FABORY



Verzonken schroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 965 A-Z Roestvaststaal (RVS) A2 M3X18

Artikelnummer	51302.030.018
Merk	-
UBB	500571334779
UNSPSC	31161504
EAN	8715494112536
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	18 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Pozidriv
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	965
NF	≈E25-119-1
ISO	≈7046-1

Technische specificatie

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk(max.)	5.6
Voldraad als L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	18
No. kruisgleuf	1
P	0.5

Technische tekening

