FABORY



Verzonken schroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 965 A-Z Roestvaststaal (RVS) A2 M3X25

Artikelnummer	51302.030.025
Merk	-
UBB	951353119591
UNSPSC	31161504
EAN	8715492282170
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	25 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Pozidriv
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈7046-1
NF	≈E25-119-1
DIN	965

Technische specificatie

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk(max.)	5.6
Voldraad als L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	25
No. kruisgleuf	1
P	0.5

Technische tekening

