FABORY



Verzonken schroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 965 A-Z Roestvaststaal (RVS) A2 M6X10

Artikelnummer	51302.060.010
Merk	-
UBB	951353122215
UNSPSC	31161504
EAN	8715492282453
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	10 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Pozidriv
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	≈E25-119-1
DIN	965
ISO	≈7046-1

Technische specificatie

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk(max.)	11
Voldraad als L ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	10
No. kruisgleuf	3
P	1

Technische tekening

