FABORY



Verzonken schroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 965 A-Z Roestvaststaal (RVS) A2 M6X80

Artikelnummer	51302.060.080
Merk	-
UBB	500571335198
UNSPSC	31161504
EAN	8715494112574
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	80 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Pozidriv
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	965
NF	≈E25-119-1
ISO	≈7046-1

Technische specificatie

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk(max.)	11
Voldraad als L ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	80
No. kruisgleuf	3
P	1

Technische tekening

