
FABORY



Verzonken schroef met T-ster DIN ≈965 A Roestvaststaal (RVS) A2 M2X10

Artikelnummer	51305.020.010
Merk	-
UBB	500512301135
UNSPSC	31161504
EAN	8715494275361
PKG. van 1000	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M2
Lengte	10 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	T-ster
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	≈E25-119-1
ISO	≈14581
DIN	≈965

Technische specificatie

d-D	M2
Thread length (min.)	15
dk(max.)	3.8
Voldraad als L ≤	16
k (max.)	1.2
L (mm)	10
P	0.4
Sleutel	6

Technische tekening

