
FABORY



Spanbus zware uitvoering, RVS DIN ≈1481 Roestvast verenstaal 2X18MM

Artikelnummer	51428.020.018
Merk	-
UBB	500635836579
UNSPSC	31163201
EAN	8717077009721
PKG. van 1000	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	2 mm
Lengte	18 mm
Materiaalsoort	Roestvast verenstaal
Info	Afmetingen d1 en d2 zijn vóór montage.Pennen met d (nom.) ≥ 8 mm kunnen voorzien zijn van een éénzijdige afschuining naar keuze van de fabrikant.Voor de gatdiameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolenSpeciale eigenschappen voor spanbussen:Dienen voor het verbinden van twee of meer onderdelen.Zeer geschikt voor het opnemen van afschuifkrachten.Als de spanbussen toegepast worden met een boutverbinding dan moet het

Standaarden

NEN	≈2458
BS	≈7060
DIN	≈1481
ISO	≈8752

onderstaande in acht genomen worden:

Technische specificatie

a	0.35
d1(max.)	2.4
d1(min.)	2.3
d2 ≈	1.5
D (mm)	2
L (mm)	18
s	0.4

Technische tekening

