
FABORY



Spanbus zware uitvoering, RVS DIN ≈1481 Roestvast verenstaal 5X12MM

Artikelnummer	51428.050.012
Merk	-
UBB	500635842262
UNSPSC	31163201
EAN	8717077786028
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	5 mm
Lengte	12 mm
Materiaalsoort	Roestvast verenstaal
Info	Afmetingen d1 en d2 zijn vóór montage.Pennen met d (nom.) ≥ 8 mm kunnen voorzien zijn van een éénzijdige afschuining naar keuze van de fabrikant.Voor de gatdiameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolenSpeciale eigenschappen voor spanbussen:Dienen voor het verbinden van twee of meer onderdelen.Zeer geschikt voor het opnemen van afschuifkrachten.Als de spanbussen toegepast worden met een boutverbinding dan moet het

Standaarden

NEN	≈2458
BS	≈7060
DIN	≈1481
ISO	≈8752

onderstaande in acht genomen worden:

Technische specificatie

a	0.9
d1(max.)	5.6
d1(min.)	5.4
d2 ≈	3.4
D (mm)	5
L (mm)	12
s	1

Technische tekening

