
FABORY



Spanbus zware uitvoering, RVS DIN ≈1481 Roestvast verenstaal 8X20MM

Artikelnummer	51428.080.020
Merk	-
UBB	500635844243
UNSPSC	31163201
EAN	8717077786226
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	8 mm
Lengte	20 mm
Materiaalsoort	Roestvast verenstaal
Info	Afmetingen d1 en d2 zijn vóór montage.Pennen met d (nom.) ≥ 8 mm kunnen voorzien zijn van een éénzijdige afschuining naar keuze van de fabrikant.Voor de gatdiameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolenSpeciale eigenschappen voor spanbussen:Dienen voor het verbinden van twee of meer onderdelen.Zeer geschikt voor het opnemen van afschuifkrachten.Als de spanbussen toegepast worden met een boutverbinding dan moet het

Standaarden

BS	≈7060
ISO	≈8752
DIN	≈1481
NEN	≈2458

onderstaande in acht genomen worden:

Technische specificatie

a	2
d1(max.)	8.8
d1(min.)	8.5
d2 ≈	5.5
D (mm)	8
L (mm)	20
s	1.5

Technische tekening

