
FABORY



# Spanbus zware uitvoering, RVS DIN ≈1481 Roestvast verenstaal 8X75MM

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 51428.080.075 |
| Merk | - |
| UBB | 500635845158 |
| UNSPSC | 31163201 |
| EAN | 8717077786318 |
| PKG. van 250 | Alleen volledige verpakkingen |

## Technische parameters

| | |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 75 mm |
| Materiaalsoort | Roestvast verenstaal |
| Info | Afmetingen d1 en d2 zijn vóór montage.Pennen met d (nom.) ≥ 8 mm kunnen voorzien zijn van een éénzijdige afschuining naar keuze van de fabrikant.Voor de gatdiameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolenSpeciale eigenschappen voor spanbussen:Dienen voor het verbinden van twee of meer onderdelen.Zeer geschikt voor het opnemen van afschuifkrachten.Als de spanbussen toegepast worden met een boutverbinding dan moet het |

## Standaarden

| | |
|---|---|
| DIN | ≈1481 |
| NEN | ≈2458 |
| ISO | ≈8752 |
| BS | ≈7060 |

onderstaande in acht genomen worden:

## Technische specificatie

| | |
|---|---|
| a | 2 |
| d1(max.) | 8.8 |
| d1(min.) | 8.5 |
| d2 ≈ | 5.5 |
| D (mm) | 8 |
| L (mm) | 75 |
| s | 1.5 |

## Technische tekening

