
FABORY



Spanbus zware uitvoering, RVS DIN ≈1481 Roestvast verenstaal 10X65MM

Artikelnummer	51428.100.065
Merk	-
UBB	500635846636
UNSPSC	31163201
EAN	8717077010734
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	10 mm
Lengte	65 mm
Materiaalsoort	Roestvast verenstaal
Info	Afmetingen d1 en d2 zijn vóór montage.Pennen met d (nom.) ≥ 8 mm kunnen voorzien zijn van een éénzijdige afschuining naar keuze van de fabrikant.Voor de gatdiameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolenSpeciale eigenschappen voor spanbussen:Dienen voor het verbinden van twee of meer onderdelen.Zeer geschikt voor het opnemen van afschuifkrachten.Als de spanbussen toegepast worden met een boutverbinding dan moet het

Standaarden

DIN	≈1481
ISO	≈8752
NEN	≈2458
BS	≈7060

onderstaande in acht genomen worden:

Technische specificatie

a	2
d1(max.)	10.8
d1(min.)	10.5
d2 ≈	6.5
D (mm)	10
L (mm)	65
s	2

Technische tekening

