FABORY



Spiraalspanbus normale uitvoering, RVS ISO 8750 Roestvast verenstaal 4X45MM

Artikelnummer	51430.040.045
Merk	-
UBB	950359171945
UNSPSC	31163201
EAN	8715492289049
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	4 mm
Lengte	45 mm
Materiaalsoort	Roestvast verenstaal
Info	Afmetingen d1 en d2 zijn vóór montage.De austenitische staalsoort is naar keuze van de fabrikant, en kan enigszins afwijken van de staalsoorten genoemd in ISO 3506V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN.Voor de gatdiameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolen, m.u.v. d (nom.) ≤ 1,2 mm, hiervoor wordt H10 aanbevolen.Specifieke kenmerken spiraalspanbussen:Dienen voor het demonteerbaar verbinden (positioneren)

Standaarden

DIN	≈7343
ISO	8750

van twee of meer onderdelen en kunnen ook als assen en scharnier-, aanslag- of meeneempennen toegepast worden.Door de spiraalvormige doorsnede (ca. 2.1/4 wikkeling) zijn de spiraalspanbussen zeer elastisch en geschikt voor meermalig gebruik bij dynamische slag- en/of stootbelasting.Door de gelijkmatig verdeelde belasting over de gehele gatwand ontstaat een goede perspassing en kunnen tevens afschuifkrachten opgenomen worden, die vanwege de gesloten vorm in elke radiale richting gelijk zijn.Beide uiteinden zijn conisch uitgevoerd, zodat zij gemakkelijk in het gat geplaatst en automatisch verwerkt kunnen worden.

Technische specificatie

a ≈	1.1
d1(max.)	4.4
d1(min.)	4.2
d2(max.)	3.9
D (mm)	4
L (mm)	45
V	7.6

Technische tekening

