FABORY



Verzonken spaanplaatschroef met T-ster Roestvaststaal (RVS) A2 5X55MM

Artikelnummer	51775.050.055
Merk	-
UBB	500635796302
UNSPSC	31161508
EAN	8715494637091
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	5 mm
Lengte	55 mm
Aandraaivoorziening	T-ster
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Info	Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.

Standaarden

Technische specificatie

D (mm)	5
dk	10
k	3.2
L (mm)	55
Sleutel	25

Technische tekening

