FABORY



Verzonken spaanplaatschroef met T-ster Roestvaststaal (RVS) A2 6X20MM

Artikelnummer	51775.060.020
Merk	-
UBB	500635796633
UNSPSC	31161508
EAN	8715494637121
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	6 mm
Lengte	20 mm
Aandraaivoorziening	T-ster
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Info	Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.

Standaarden

Technische specificatie

D (mm)	6
dk	12
k	3.5
L (mm)	20
Sleutel	30

Technische tekening

