FABORY



Bolkop houtschroef met zaaggleuf DIN 96 Roestvaststaal (RVS) A2 3,5X40MM

Artikelnummer	51860.035.040
Merk	-
UBB	950350090755
UNSPSC	31161508
EAN	8715492311344
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	3.5 mm
Lengte	40 mm
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Bolkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Info	Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.

Standaarden

NF	E25-606
NEN	2251
DIN	96

Technische specificatie

D (mm)	3.5
dk	7
ds	3.5
k (max.)	2.4
L (mm)	40
n	0.8

Technische tekening

